


MEHA KP GE M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	9003600000
Típus	MEHA KP GE M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190 140274
Qty.	1 Darab

MEHA KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	11.5 mm	Magasság (coll)	0.4528 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1.0236 inch
Hossz	26 mm	Hossz, inch	1.0236 inch
Nettó tömeg	3.68 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet Mini-Duro-Stripax-hoz AWG30-ig PTFE-hez
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel	Max. vezetékátmérő	0.3 mm
Min. vezetékátmérő	0.2 mm	Csupaszolási hossz, max.	7 mm
Csupaszolási hossz, min.	3 mm	Szín	sárga

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		