


MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	9003640000
Típus	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190020507
Qty.	1 Darab

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	11.5 mm	Magasság (coll)	0.4528 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1.0236 inch
Hossz	26 mm	Hossz, inch	1.0236 inch
Nettó tömeg	3.68 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Készlet Mini-Duro-Stripax-hoz AWG18-ig PTFE-hez
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel	Max. vezetékátmérő	1.21 mm
Min. vezetékátmérő	1 mm	Csupaszolási hossz, max.	7 mm
Csupaszolási hossz, min.	3 mm	Szín	fekete

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		