

M-D-STRIPAX AWG 20+22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9003730000
Típus	M-D-STRIPAX AWG 20+22
GTIN (EAN)	4008190102012
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2022-03-01T00:00:00+01:00
Alternatív termék	MEHA KP BL M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5.3149 inch
Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3.2283 inch
Nettó tömeg	96.28 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám max. AWG 20-hoz, PTFE anyaghoz
-----------------	--

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Vezeték speciális szigetelésekkel	Max. vezetékátmérő	0.92 mm
Min. vezetékátmérő	0.88 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	20 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	20 AWG	Csupaszolási hossz, max.	7 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX AWG 20+22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**

M-D-STRIPAX AWG 20+22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Rugalmas és tömör vezetékek PVC, teflon (PTFE) és szilikon szigeteléssel
- A speciális kialakítású késnek köszönhetően nem sérti meg a vezetőt
- Nem sodorja az egyeres vezetéket
- A vágókésbetétek egyszerűen cserélhetők
- Minden betét egy házba illeszthető

Általános rendelési adatok

Típus	MEHA KP GE M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	9003600000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190140274	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP RT M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	9003610000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190058272	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP GN M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	9003620000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190130527	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP BL M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	9003630000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190094256	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP SW M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	9003640000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190020507	
Qty.	1 ST	
Típus	MEHA KP WS M-D-SPX	Változat
Rendelési szám	9006970000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4032248363711	
Qty.	1 ST	