

**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9003750000</a>
Típus	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Qty.	1 Darab

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5.3149 inch
Szélesség	82 mm	Szélesség (coll)	3.2283 inch
Nettó tömeg	96.73 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám optikai kábelekhez
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	POF-vezeték, 1 mm-es belső vezetővel	Max. vezetékátmérő	1 mm
Csupaszolási tartomány AWG, max.	18 AWG	Csupaszolási hossz, max.	7.5 mm
Szín	szürke	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.78 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**M-D-STRIPAX LWL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

**Általános rendelési adatok**

Típus	MEHA KP LWL M-D-SPX	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9003760000</a>	Tartozékok, Pót vágókés	
GTIN (EAN)	4008190055110		
Qty.	1 ST		