

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- 1 mm átmérőjű belső vezetékkel
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Pót vágókés
Rendelési szám	9003760000
Típus	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190055 110
Qty.	1 Darab

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0.6299 inch
Magasság	11.5 mm	Magasság (coll)	0.4528 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1.0236 inch
Hossz	26 mm	Hossz, inch	1.0236 inch
Nettó tömeg	11.5 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késkészlet LWL-Stripax-hoz
-----------------	----------------------------

Csupaszoló szerszámok

Max. vezetékátmérő	1 mm	Szín	szürke
--------------------	------	------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		