

H4,0/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
Rendelési szám	9004110000
Típus	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.29 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggallér nélkül, (2)Wire-end ferrule	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	4 mm	L1, mm	18.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Csupaszolási hossz	18 mm
Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

