

**H70,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">9004240000</a>
Típus	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	4.57 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggallér nélkül, (2)Wire-end ferrule	Változat	Standard
-----------------	-------------------------------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	12.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	32 mm
Gallér átmérője (D2)	15 mm	L1, mm	32.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2/0	Csupaszolási hossz	32 mm
Vezeték-keresztmetszet	70 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Drawings**

