



10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">9004250000</a>
Típus	H95,0/25
GTIN (EAN)	4008 190075576
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

4.02 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	14.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm
Gallér átmérője (D2)	17 mm	L1, mm	25.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3/0	Csupaszolási hossz	25 mm
Vezeték-keresztmetszet	95 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

