



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
Rendelési szám	9004260000
Típus	H95,0/32
GTIN (EAN)	4008 190102500
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	5.01 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	14.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	32 mm
Gallér átmérője (D2)	17 mm	L1, mm	32.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3/0	Csupaszolási hossz	32 mm
Vezeték-keresztmetszet	95 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

