


H1,5/14D SW BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
Rendelési szám	9004350000
Típus	H1,5/14D SW BD
GTIN (EAN)	4008 190005474
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Reel packaged

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.1 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Láncolt érvéghüvelyek, fekete	Változat	Standard
-----------------	-------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.7 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	3.2 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	14.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 16
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	AWG, max.	
Csupaszolási hossz	10 mm	Katonai kivétel	T 20A 012 A
Sínkód	DIN	Vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

