


H0,34/12 TK BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
Rendelési szám	9004390000
Típus	H0,34/12 TK BD GSP
GTIN (EAN)	4008 19088 1016
Qty.	5000 Darab
Csomagolás	Tekercs

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.08 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely-tekercs, türkiz	Változat	Standard
-----------------	-----------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	0.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	2 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	12.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG 22
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	AWG, max.	
Vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²	Csupaszolási hossz	10 mm
		Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

