



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
Rendelési szám	<a href="#">9004560000</a>
Típus	H0,5/14S OR
GTIN (EAN)	4008190286132
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.06 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, egyedi méret, narancssárga	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	2.9 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	14.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 20
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.5 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

