



H10,0/26D R ZH SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros |
| Rendelési szám | 9004710000 |
| Típus | H10,0/26D R ZH SV |
| GTIN (EAN) | 403224804422 1 |
| Qty. | 100 Darab |
| Csomagolás | Multipack bag |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.89 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|
| Árucikk leírása | Iker-érvéghüvely, piros | Változat | Iker-érvéghüvely |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|--|--------|-------------------------------|--------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 5.8 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 12 mm |
| Gallér szélesség (B) | 7.6 mm | Gallér magassága (A) | 13.4 mm |
| Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0.5 mm | L1, mm | 26.00 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0.2 mm |
| Csupaszolási hossz | 17 mm | Vezeték-keresztmetszet | 10 mm ² |
| Sínkód | DIN | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9,1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Rajz

