


H0,75/16T ZH HBL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
Rendelési szám	9005 140000
Típus	H0,75/16T ZH HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190482725
Qty.	500 Darab
Csomagolás	Multipack bag

H0,75/16T ZH HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.15 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvég hüvely, világoskék	Változat	Iker-érvég hüvely
-----------------	----------------------------------	----------	-------------------

Érvég hüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.7 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér szélesség (B)	3 mm	Gallér magassága (A)	5.5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	16.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	13 mm	Vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ²
Sínkód	Telemechanique		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

