



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupaszolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
Rendelési szám	9005700000
Típus	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1.0236 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1.7716 inch
Szélesség	116 mm	Szélesség (coll)	4.5669 inch
Nettó tömeg	75.88 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám koaxiális és kerek adatkábelekhöz
-----------------	---

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	8 mm
Min. vezetékátmérő	2.5 mm	Csupaszolási hossz, max.	17 mm
Csupaszolási hossz, min.	3.2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



CST VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Tartozékok/cserealkatrészek



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

Általános rendelési adatok

Típus	SCHRAUBENDREHER CST	Változat
Rendelési szám	9005720000	Tartozékok
GTIN (EAN)	4008190206086	
Qty.	1 ST	
Típus	MESSERHALTER CST VARIO	Változat
Rendelési szám	9005740000	Tartozékok, Vágópenge tartó
GTIN (EAN)	4008190206277	
Qty.	1 ST	
Típus	MESSEREINSATZ CST VARIO	Változat
Rendelési szám	9005730000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190206093	
Qty.	1 ST	