


**MESSERHALTER CST VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Koaxiális kábelekhez és (árnyékolt) körprofilú adatátviteli kábelekhez, 2,5 és 8 mm átmérő között
- 1, 2 és 3 fokozatú csupasolás egy művelettel

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Vágópenge tartó
Rendelési szám	<a href="#">9005740000</a>
Típus	MESSERHALTER CST VARIO
GTIN (EAN)	4008 190206277
Qty.	1 Darab

**MESSERHALTER CST VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1.0236 inch
Magasság	41 mm	Magasság (coll)	1.6142 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Hossz	41 mm	Hossz, inch	1.6142 inch
Nettó tömeg	18.18 g		

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Műszaki adatok**

Árucikk leírása	Késtartó CST vario-hoz
-----------------	------------------------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		