


H0,75/14T BL BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
Rendelési szám	9005900000
Típus	H0,75/14T BL BD GSP
GTIN (EAN)	4008 1902 75969
Qty.	5000 Darab
Csomagolás	Tekercs

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.12 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Tekercses, láncolt érvéghüvely, világoskék szín	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	2.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	14.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ²	Sínkód	Telemecanique

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

