

**SWIFTY CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kombinált vágó/csupaszoló szerszám: Swifty® CS és Swifty® CS készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> tömör és 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilis méretű rézkábelek krimpelésmentes munkákhoz.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Egykezes vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9006020000</a>
Típus	SWIFTY CS
GTIN (EAN)	4032248257409
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	24.67 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Vágóbetét Swifty-szethhez	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	---------------------------	----------	---------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		