

CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsatlakozók, kivezető csatlakozók, párhuzamos és soros
csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
Rendelési szám	9006120000
Típus	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	690.27 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 6 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²	
Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás, Kettős krimpelés	
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	20 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG
	A krimpelőállomás színe	Piros
	Krimpelőállomás száma	2
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG
	A krimpelőállomás színe	Kék
	Krimpelőállomás száma	3
	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	12 AWG
Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	10 AWG	
A krimpelőállomás színe	sárga	

Érintkező leírása


Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²		

Fontos megjegyzés


Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékekhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Kábelsarus csatlakozó



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	FSKI/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	1491790000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/0,5-1,0/488	Változat
Rendelési szám	1491810000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/0,5-1,0/638	Változat
Rendelési szám	1491820000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/1,5-2,5/488	Változat
Rendelési szám	1491850000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/1,5-2,5/638	Változat
Rendelési szám	1491830000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/4,0-6,0/638	Változat
Rendelési szám	1491840000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301823	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 1,5M638 R	Változat
Rendelési szám	9200580000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5M638 R	Változat
Rendelési szám	9200590000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qty.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LIF 6M638 R	Változat
Rendelési szám	9200600000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410446	
Qty.	100 ST	

Kábelsaru-hüvelyek



Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F288 R	Változat
Rendelési szám	9200520000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 1,5F488 R	Változat
Rendelési szám	9200530000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410378	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 1,5F638 R	Változat
Rendelési szám	9200540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5F488 R	Változat
Rendelési szám	9200550000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410392	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5F638 R	Változat
Rendelési szám	9200560000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 6F638 R	Változat
Rendelési szám	9200570000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/285	Változat
Rendelési szám	1491620000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	VFSKHI/0,1-0,5/288	Változat
Rendelési szám	1491630000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	1491650000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/485	Változat
Rendelési szám	1491660000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/488	Változat
Rendelési szám	1491670000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/638	Változat
Rendelési szám	1491680000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/285	Változat
Rendelési szám	1491640000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/285	Változat
Rendelési szám	1491730000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/288	Változat
Rendelési szám	1491740000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/485	Változat
Rendelési szám	1491690000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/488	Változat
Rendelési szám	1491710000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	VFSKHI/1,5-2,5/638	Változat
Rendelési szám	1491720000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/4,0-6,0/638	Változat
Rendelési szám	1491750000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301816	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Változat
Rendelési szám	1491760000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301588	
Qty.	100 ST	

Kábelsaru-hüvelyek elágazással



Szigetelt csúszósaru-hüvely elágazással, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5T638 R	Változat
Rendelési szám	9200610000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410453	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5T638 R	Változat
Rendelési szám	9200620000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410460	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 6T638 R	Változat
Rendelési szám	9200630000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410477	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek, teljesen szigetelt



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F638 RF	Változat
Rendelési szám	9200640000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410484	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5F638 RF	Változat
Rendelési szám	9200650000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 6F638 RF	Változat
Rendelési szám	9200660000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410507	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/285	Változat
Rendelési szám	1491860000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	1491870000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/485	Változat
Rendelési szám	1491880000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/488	Változat
Rendelési szám	1491890000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/638	Változat
Rendelési szám	1491910000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	VFSKHV/1,5-2,5/485	Változat
Rendelési szám	1491920000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/488	Változat
Rendelési szám	1491930000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/638	Változat
Rendelési szám	1491940000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/4,0-6,0/638	Változat
Rendelési szám	1491950000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301946	
Qty.	100 ST	

Krimpelhető kábelsaruk



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M10/-1	Változat
Rendelési szám	1492130000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M10/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492340000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M10/-6	Változat
Rendelési szám	1492410000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M12/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492350000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	KQI-M12/-6	Változat
Rendelési szám	1492420000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M2,5/-1	Változat
Rendelési szám	1492150000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M2/-0,5	Változat
Rendelési szám	1492090000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M2/-1	Változat
Rendelési szám	1492140000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3,5/-1	Változat
Rendelési szám	1492180000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3,5/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492270000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3/-0,5	Változat
Rendelési szám	1492100000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3/-1	Változat
Rendelési szám	1492170000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492250000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/-0,5	Változat
Rendelési szám	1492110000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	KQI-M4/-1	Változat
Rendelési szám	1492200000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492290000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/-6	Változat
Rendelési szám	1492370000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/S/-1	Változat
Rendelési szám	1492190000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/S/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492280000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/-0,5	Változat
Rendelési szám	1492120000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/-1	Változat
Rendelési szám	1492220000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492310000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302271	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/-6	Változat
Rendelési szám	1492380000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/S/-1	Változat
Rendelési szám	1492210000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	KQI-M5/S/2,5	Változat
Rendelési szám	1492300000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M6/-1	Változat
Rendelési szám	1492230000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M6/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492320000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M6/-6	Változat
Rendelési szám	1492390000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M8/-1	Változat
Rendelési szám	1492240000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M8/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492330000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M8/-6	Változat
Rendelési szám	1492400000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
Qty.	100 ST	

Villás kábelsaruk



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	KQIG-M10/-6	Változat
Rendelési szám	1491320000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	KQIG-M3,5/-1	Változat
Rendelési szám	1492530000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M3,5/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492610000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M3/-1	Változat
Rendelési szám	1492520000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M3/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492600000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M4/-1	Változat
Rendelési szám	1492550000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M4/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492630000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M4/-6	Változat
Rendelési szám	1491270000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M4/S/-1	Változat
Rendelési szám	1492540000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M4/S/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492620000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M5/-1	Változat
Rendelési szám	1492580000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	KQIG-M5/-2,5	Változat
Rendelési szám	1492640000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M5/-6	Változat
Rendelési szám	1491280000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M6/-1	Változat
Rendelési szám	1492590000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M6/-2,5	Változat
Rendelési szám	1491260000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M6/-6	Változat
Rendelési szám	1491290000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	
Qty.	100 ST	
Típus	KQIG-M8/-6	Változat
Rendelési szám	1491310000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 1,5M3 V	Változat
Rendelési szám	9200290000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410118	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 1,5M3,5 V	Változat
Rendelési szám	9200300000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410125	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 1,5M4 V	Változat
Rendelési szám	9200310000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410132	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 1,5M5 V	Változat
Rendelési szám	9200320000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410149	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	LIS 1,5M6 V	Változat
Rendelési szám	9200330000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410156	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 2,5M3 V	Változat
Rendelési szám	9200350000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410170	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 2,5M3,5 V	Változat
Rendelési szám	9200360000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410187	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 2,5M4 V	Változat
Rendelési szám	9200370000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410194	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 2,5M5 V	Változat
Rendelési szám	9200380000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410224	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 2,5M6 V	Változat
Rendelési szám	9200390000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410231	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 6M10 V	Változat
Rendelési szám	9200450000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410293	
Qty.	50 ST	
Típus	LIS 6M4 V	Változat
Rendelési szám	9200410000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410255	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 6M5 V	Változat
Rendelési szám	9200420000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410262	
Qty.	100 ST	
Típus	LIS 6M6 V	Változat
Rendelési szám	9200430000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410279	
Qty.	100 ST	

CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	LIS 6M8 V	Változat
Rendelési szám	9200440000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410286	
Qty.	50 ST	

Kampós kábelsaruk



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

Általános rendelési adatok

Típus	HBT 1,5 - 3,0 RT	Változat
Rendelési szám	1312440000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118115055	
Qty.	100 ST	
Típus	HBT 1,5 - 4,6 RT	Változat
Rendelési szám	1233340000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118210972	
Qty.	100 ST	
Típus	HBT 2,5 - 3,0 BL	Változat
Rendelési szám	1312450000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118115130	
Qty.	100 ST	
Típus	HBT 2,5 - 4,6 BL	Változat
Rendelési szám	1233330000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118016901	
Qty.	100 ST	
Típus	HBT 6,0 - 3,0 GE	Változat
Rendelési szám	1312470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118114980	
Qty.	100 ST	
Típus	HBT 6,0 - 4,6 GE	Változat
Rendelési szám	1216230000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118000337	
Qty.	100 ST	
Típus	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Változat
Rendelési szám	9036290000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248175925	
Qty.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Változat
Rendelési szám	9036300000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16.75 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248175932	
Qty.	100 ST	

Egysítő csatlakozó



Teljesen szigetelt egysítő csatlakozó, PVC vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

Típus	LIB 1,5B25 VF	Változat
Rendelési szám	9200490000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410330	
Qty.	100 ST	
Típus	LIB 2,5B25 VF	Változat
Rendelési szám	9200500000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4032248410347	
Qty.	100 ST	
Típus	LIB 6B26 VF	Változat
Rendelési szám	9200510000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4032248410354	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTI/0,1-0,5	Változat
Rendelési szám	1491540000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118301649	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTI/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1491550000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118301731	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1491560000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118301656	
Qty.	100 ST	

CTI 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VSTI/4,0-6,0	Változat
Rendelési szám	1491570000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118301809	
Qty.	100 ST	

Párhuzamos csatlakozók



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	VPLI/0,1-0,5	Változat
Rendelési szám	1491450000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118301595	
Qty.	100 ST	
Típus	VPLI/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1491460000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118301366	
Qty.	100 ST	
Típus	VPLI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1491470000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118301571	
Qty.	100 ST	
Típus	VPLI/4,0-6,0	Változat
Rendelési szám	1491480000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118301359	
Qty.	100 ST	

Csapos kábelsaruk



Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA


- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	KSI/0,1-0,5	Változat
Rendelési szám	1491370000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301625	
Qty.	100 ST	
Típus	KSI/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1491380000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301441	
Qty.	100 ST	
Típus	KSI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1491390000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458	
Qty.	100 ST	
Típus	KSI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1491410000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301632	
Qty.	100 ST	
Típus	KSI/4,0-6,0	Változat
Rendelési szám	1491420000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994	
Qty.	100 ST	
Típus	LIP 1,5R12 V	Változat
Rendelési szám	9200460000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410309	
Qty.	100 ST	
Típus	LIP 2,5R12 V	Változat
Rendelési szám	9200470000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410316	
Qty.	100 ST	
Típus	LIP 6R14 V	Változat
Rendelési szám	9200480000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410323	
Qty.	100 ST	

Dugaszolható elosztó



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó


- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	VSTVI/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1491770000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301465	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTVI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1491780000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301373	
Qty.	100 ST	

Gyűrűs kábelsaruk



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIR 1,5M3 V	Változat
Rendelési szám	9200070000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 1,5M3,5 V	Változat
Rendelési szám	9200080000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409846	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 1,5M4 V	Változat
Rendelési szám	9200090000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 1,5M5 V	Változat
Rendelési szám	9200100000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 1,5M6 V	Változat
Rendelési szám	9200110000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
Qty.	100 ST	


Tartozékok

Típus	LIR 1,5M8 V	Változat
Rendelési szám	9200120000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M10 V	Változat
Rendelési szám	9200210000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M3 V	Változat
Rendelési szám	9200150000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M3,5 V	Változat
Rendelési szám	9200160000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M4 V	Változat
Rendelési szám	9200170000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M5 V	Változat
Rendelési szám	9200180000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M6 V	Változat
Rendelési szám	9200190000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 2,5M8 V	Változat
Rendelési szám	9200200000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 6M10 V	Változat
Rendelési szám	9200270000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 6M4 V	Változat
Rendelési szám	9200230000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

Típus	LIR 6M5 V	Változat
Rendelési szám	9200240000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 6M6 V	Változat
Rendelési szám	9200250000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Qty.	100 ST	
Típus	LIR 6M8 V	Változat
Rendelési szám	9200260000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
Qty.	100 ST	

Kerek dugó



Szigetelt kerek csatlakozó PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LID 1,5M4 R	Változat
Rendelési szám	9200670000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410514	
Qty.	100 ST	
Típus	LID 2,5M5 R	Változat
Rendelési szám	9200680000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410521	
Qty.	100 ST	
Típus	LID 6M5 R	Változat
Rendelési szám	9200690000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410538	
Qty.	100 ST	
Típus	VRSTI/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1492040000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301779	
Qty.	100 ST	
Típus	VRSTI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1492050000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301861	
Qty.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VRSTI/4,0-6,0	Változat
Rendelési szám	1492060000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301885	
Qty.	100 ST	

Kerek dugós hüvelyek



Teljesen szigetelt kerek dugós hüvelyek PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Típus	LID 1,5F4 RF	Változat
Rendelési szám	9200700000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4032248410545	
Qty.	100 ST	
Típus	LID 2,5F5 RF	Változat
Rendelési szám	9200710000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4032248410552	
Qty.	100 ST	
Típus	LID 6,0F5 RF	Változat
Rendelési szám	9200720000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410569	
Qty.	100 ST	
Típus	VRSHV/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1491980000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,piros
GTIN (EAN)	4050118301939	
Qty.	100 ST	
Típus	VRSHVI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1491990000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,kék
GTIN (EAN)	4050118301878	
Qty.	100 ST	
Típus	VRSHVI/4,0-6,0	Változat
Rendelési szám	1492010000	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301960	
Qty.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kerek dugós hüvelyek, teljesen szigetelt




Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	VRSHVI/0,5-1,0	Változat
Rendelési szám	1492020000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118301984	
Qty.	100 ST	
Típus	VRSHVI/1,5-2,5	Változat
Rendelési szám	1492030000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118301854	
Qty.	100 ST	

Gyűrűs kábelsaruk



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIR 1,5M10 V	Változat
Rendelési szám	2792000000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
Qty.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES CTI 6	Változat
Rendelési szám	9007180000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4008190262136	
Qty.	1 ST	

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvégüvel krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Változat
Rendelési szám	1121010000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 ST	