

**CTN 25 D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9006220000</a>
Típus	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008 190198633
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	653.78 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz 10 – 25 mm <sup>2</sup>	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	25 mm <sup>2</sup>	Vörösréz csatlakozó (hengerelt), max.	25 mm <sup>2</sup>
Vörösréz csatlakozó (hengerelt), min.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 4
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 8	Krimpelési tartomány, max.	25 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494010000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494020000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494040000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494050000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494060000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M5/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494070000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494080000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494090000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M10/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494100000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M12/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494110000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Qty.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494120000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494130000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494140000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494150000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494160000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493490000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qty.	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M5/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492680000</a>	kábelsaru, záróelem,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qty.	100 ST	

## CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KQNG-M6/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492690000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qty.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M6/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492700000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Qty.	50 ST	
Típus	KQNG-M8/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492710000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Qty.	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492780000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csőcsatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-16	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1492790000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302745		
Qty.	100 ST		

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csőcsatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-25	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1492800000</a>	kábelcsatlakozó, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118302592		
Qty.	50 ST		

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csőcsatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

## CTN 25 D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492890000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qty.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492900000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302714	
Qty.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492910000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qty.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493040000</a>	kábelsaru, záróelem, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302981	
Qty.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493050000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qty.	100 ST	

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvégüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1121010000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 ST	