

CTN 25 D5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Hatszög sajtolás
Rendelési szám	9006230000
Típus	CTN 25 D5
GTIN (EAN)	4008190198459
Qty.	1 Darab

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	645.78 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz, 10 – 25 mm ² (csősarú)	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	25 mm ²	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------


Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 4
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 8	Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	10 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M5/-10	Változat
Rendelési szám	1497870000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-10	Változat
Rendelési szám	1497880000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-10	Változat
Rendelési szám	1497890000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-10	Változat
Rendelési szám	1497910000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qty.	100 ST	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M5/-16	Változat
Rendelési szám	1497920000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Qty.	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KP-M6/-16	Változat
Rendelési szám	1497930000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-16	Változat
Rendelési szám	1497940000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-16	Változat
Rendelési szám	1497950000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-16	Változat
Rendelési szám	1497960000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Qty.	100 ST	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1497970000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1497980000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1497990000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qty.	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KP-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1498000000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1498010000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qty.	100 ST	

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497420000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	1497430000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qty.	100 ST	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497440000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Qty.	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	KWPN-M8/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497450000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497470000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-16 90	Változat
Rendelési szám	1497480000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Qty.	100 ST	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497510000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497520000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497530000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qty.	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-10	Változat
Rendelési szám	1498620000	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qty.	100 ST	

16 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-16	Változat
Rendelési szám	1498630000	kábelsaru, záróelem, 16 mm ² , 16 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118307856	
Qty.	100 ST	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-25	Változat
Rendelési szám	1498640000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qty.	100 ST	

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE CTO	Változat
Rendelési szám	1121010000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248902118	
Qty.	1 ST	