

H2,5/21,5X BL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, kék
Rendelési szám	9006710000
Típus	H2,5/21,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332280
Qty.	100 Darab
Csomagolás	Multipack bag

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.3 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, kék	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	7.9 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	21.50 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	17 mm
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

