


**H4,0/19,5X GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
  - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke
Rendelési szám	<a href="#">9006750000</a>
Típus	H4,0/19,5X GR SV
GTIN (EAN)	4008 190332297
Qty.	100 Darab
Csomagolás	Multipack bag

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.33 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, szürke	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.9 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér átmérője (D2)	7.9 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	19.50 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	14 mm
Vezeték-keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

