


**H6,0/23X GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
  - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">9006790000</a>
Típus	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008 190332303
Qty.	100 Darab
Csomagolás	Multipack bag

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.42 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, sárga	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.6 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	8.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	23.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	17 mm
Vezeték-keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

