


H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
 - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm² méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, piros
Rendelési szám	9006830000
Típus	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008 190332310
Qty.	100 Darab
Csomagolás	Multipack bag

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.64 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, piros	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	4.6 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	9.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	24.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	17 mm
Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

