


H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
 - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm² méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 26 mm, 12 mm, kék
Rendelési szám	9006870000
Típus	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332327
Qty.	100 Darab
Csomagolás	Multipack bag

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.82 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, kék	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	6 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér átmérője (D2)	12.1 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	25.50 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	26 mm
Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

