



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Voltage testers
Rendelési szám	9006890000
Típus	SP 303
GTIN (EAN)	4032248108459
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-01-30T00:00:00+01:00
Alternatív termék	SD ELEC PRO

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Szélesség	135 mm	Szélesség (coll)	5.3149 inch
Hossz	135 mm	Hossz, inch	5.3149 inch
Átmérő	12 mm	Nettó tömeg	35 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Feszültségvizsgáló
-----------------	--------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Kés szélessége (B)	3 mm	Terhelés, kapcsolható	Nem
AC feszültség mérési tartomány	220-250 V	Üzemi hőmérséklet, max.	30 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C	Kijelző	Vizuális
Kés hossza	63 mm	Fázissorrend kijelző	Nem
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Test probe illumination	Nem
HOLD function	Nem		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		