

LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Változat	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
Rendelési szám	9007460000
Típus	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404970
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	178 mm	Mélység (coll)	7.0079 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3.0709 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5.9055 inch
Hossz	178 mm	Hossz, inch	7.0079 inch
Nettó tömeg	604.79 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Feszültségtartomány	12 / 14.4 / 18 V	Árucikk leírása	Elektromos nyomaték-csavarhúzó 1/4"-os behajtóval
Elektromos csatlakozás	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

Elektromos csavarhúzó

Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Töltő bemenet	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Üresjárat sebesség	200 u. 600 min-1	Tömeg	600 g
Névleges feszültség	3.6 V	Szerszámbetét tartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Akkumulátorfeszültség	3.6 V	Töltőkészülék tömege	600 g
Max. összekötő nyomaték	3 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		