

DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Változat	DMS 3, Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó
Rendelési szám	9007470000
Típus	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	205 mm	Mélység (coll)	8.0709 inch
Magasság	205 mm	Magasság (coll)	8.0709 inch
Szélesség	325 mm	Szélesség (coll)	12.7952 inch
Hossz	78 mm	Hossz, inch	3.0709 inch
Nettó tömeg	1770 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Akkus nyomaték-csavarhúzó, akkuval, töltővel, betétekkel és műanyagkofferrel
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	15 Nm	Nyomaték beállítás, min.	15 Nm
--------------------------	-------	--------------------------	-------

Elektromos csavarhúzó

Üresjárat sebesség	200 és 400 min ⁻¹	Tömeg	2004 g
Névleges feszültség	2.4 V	Szerszámbeállítótartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Nyomaték beállítás, max.	15 Nm	Nyomaték beállítás, min.	15 Nm
Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák	Újratölthető akkumulátor tömege	122 g
Akkumulátorfeszültség	2.4 V		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9,1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Felhasználási példa

Tartozékok

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Változat
Rendelési szám	9024000000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Változat
Rendelési szám	9024020000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Változat
Rendelési szám	9024030000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Változat
Rendelési szám	9024040000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 ST	

E6.3 szerszámbetétek - Phillips / hornyos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH1X70	Változat
Rendelési szám	9024080000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qty.	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BIT E6,3 PH2X70	Változat
Rendelési szám	9024090000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qty.	5 ST	

E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
 Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ1X70	Változat
Rendelési szám	9024100000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 PZ2X70	Változat
Rendelési szám	9024110000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 ST	

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
 DIN 5264 hornos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Változat
Rendelési szám	9025590000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qty.	10 ST	
Típus	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Változat
Rendelési szám	9202750000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 ST	

DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Változat
Rendelési szám	9202740000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qty.	5 ST	

DMS 3

Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzók ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS 3	Változat
Rendelési szám	9007450000	DMS 3, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qty.	1 ST	
Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Változat
Rendelési szám	9007460000	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 ST	

Szerszámvetét-választék, E6.3

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX WI DMS 3	Változat
Rendelési szám	9024970000	Tartozékok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qty.	1 ST	