


**DMS 3 SET 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

**Általános rendelési adatok**

Változat	DMS 3, Elektromos és akku meghajtásos nyomaték csavarhúzó
Rendelési szám	<a href="#">9007480000</a>
Típus	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Qty.	1 Darab

## DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	205 mm	Mélység (coll)	8.0709 inch
Magasság	205 mm	Magasság (coll)	8.0709 inch
Szélesség	325 mm	Szélesség (coll)	12.7952 inch
Hossz	78 mm	Hossz, inch	3.0709 inch
Nettó tömeg	1695.76 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Akkus nyomaték-csavarhúzó, mint az 1. számú készlet, egy póttakkival
-----------------	--

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	15 Nm	Nyomaték beállítás, min.	15 Nm
--------------------------	-------	--------------------------	-------

## Elektromos csavarhúzó

Üresjárat sebesség	200 és 400 min-1	Tömeg	2004 g
Névleges feszültség	2.4 V	Szerszámbeállítótartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Nyomaték beállítás, max.	15 Nm	Nyomaték beállítás, min.	15 Nm
Újratölthető akkumulátorok	Ni-Mh cellák	Újratölthető akkumulátor tömege	122 g
Akkumulátorfeszültség	2.4 V		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

### Felhasználási példa



## DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024000000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024020000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024030000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024040000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 ST	

## E6.3 szerszámbetétek - Phillips / hornyos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH1X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024080000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qty.	5 ST	

## DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BIT E6,3 PH2X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024090000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qty.	5 ST	

## E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
 Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ1X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024100000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 PZ2X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024110000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 ST	

## BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz  
 DIN 5264 hornos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025590000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qty.	10 ST	
Típus	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202750000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 ST	

## DMS 3 SET 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202740000</a>	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qty.	5 ST	

## DMS 3



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzók ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Akkumulátor
GTIN (EAN)	4008190450106	
Qty.	1 ST	
Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 ST	

## Szerszámveté-választék, E6.3

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz



## Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX WI DMS 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9024970000</a>	Tartozékok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qty.	1 ST	