

SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Csavarhúzó
Rendelési szám	9008350000
Típus	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4032248056316
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2021-03-31T00:00:00+02:00
Alternatív termék	SDS 1.0X5.5X150

SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	261 mm	Szélesség (coll)	10.2756 inch
Átmérő	30 mm	Nettó tömeg	73.9 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó lapos fejű szerszámbetéttel, 1 x 5,5
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	5.5 mm	Kés vastagsága (A)	1 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	150 mm
Kés típusa	A		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		