

SDIS 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Változat	Csavarhúzó, Csavarhúzó
Rendelési szám	9008390000
Típus	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4032248056354
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	SDIS 0.6X3.5X100

SDIS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8.0709 inch
Átmérő	23 mm	Nettó tömeg	34 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt csavarhúzó hornyos pengével 0,6x3,5x100
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	3.5 mm	Kés vastagsága (A)	0.6 mm
Alak	Hornyos	Kés hossza	100 mm
Kés típusa	B		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		