



Imbuskulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | socket wrenches |
| Rendelési szám | 9008880000 |
| Típus | TH-S 9-40 |
| GTIN (EAN) | 4032248266630 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Szélesség | 120 mm | Szélesség (coll) | 4.7244 inch |
| Nettó tömeg | 198 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Torx-imbuzkulcs készlet furattal a pengehegyben, 8 részec |
|-----------------|---|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|-------|------------------------------|------|------|
| Szám | 8 | Alak | Torx |
| Méret | TR 9/10/15/20/25/27/30/40 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002210 | ETIM 9.0 | EC002210 |
| ETIM 10.0 | EC002210 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |