

**AM ASI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Gyors és pontos csupaszolás
- A vágási mélység állítása nem szükséges
- Nem károsodik a belső vezeték

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9009950000</a>
Típus	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0.9842 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	124 mm	Szélesség (coll)	4.8819 inch
Nettó tömeg	48.6 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló szerszám gumírozott ASI-kábelhez
-----------------	---

## Csupaszoló szerszámok

Kábel típus	ASI-EPDM	Max. vezetékátmérő	1.4 mm
Csupaszolási tartomány, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		