

HTX-HDC/POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Rendelési szám	9010950000
Típus	HTX-HDC/POF
GTIN (EAN)	4032248331543
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	404.08 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám száloptikás érintkezőkhöz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	1 mm ²	Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Optikai vezeték-csatlakozó	Krimpelési tartomány, max.	1 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	1 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		