

HTX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás, Kerek krimpelés
Rendelési szám	9011360000
Típus	HTX LWL
GTIN (EAN)	4008 19015 1249
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	415.08 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám optikai kábelhez 1 mm magátmérővel	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hatszögkulcs laptáv (A 2)	4.85 mm	Hatszög AF (A)	3.15 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	6 mm	Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	6 mm
Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás, Kerek krimpelés		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Optikai vezeték-csatlakozó
------------------	----------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

