


EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	6mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9011620000
Típus	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Qty.	1 Darab

EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0.4724 inch
Magasság	31 mm	Magasság (coll)	1.2205 inch
Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1.0236 inch
Nettó tömeg	41.36 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 24
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		