

**HTX 188****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9011990000</a>
Típus	HTX 188
GTIN (EAN)	4008190026066
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	450 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám BNC, TNC és N /SW 3,25 koaxiális csatlakozóhoz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés


Hatszögkulcs laptáv (A 2)	1.72 mm	Hatszög AF (A)	3.25 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	11 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	11 mm <sup>2</sup>
Külső hüvely átmérője	3.8 mm	Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	2.3 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	10 mm	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Belső érintkező átmérője (D)	2 mm		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Koaxiális csatlakozó
------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

- Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz
- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
  - Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	ERTE ES HTX 188	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9053990000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248032082	
Qty.	1 ST	