



Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, Hatszög sajtolás
Rendelési szám	9012020000
Típus	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	418.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám BNC, TNC / SW 5,4/6,48 koaxiális csatlakozókhoz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hatszögkulcs laptáv (A 2)	6.48 mm	Hatszögkulcs laptáv (A 3)	1.72 mm
Hatszög AF (A)	5.4 mm	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	30 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	30 mm ²	Külső hüvely átmérője	6.2 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 2)	10 mm	Krimpelés állomás, szélesség (B 3)	2.3 mm
Krimpelő állomás, szélesség (B 1)	10 mm	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Belső érintkező átmérője (D)	2 mm		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Koaxiális csatlakozó
------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tartozékok**Tartozékok/cserealkatrészek**

Krimpelő szerszámok koaxiális csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES HTG 58/59	Változat
Rendelési szám	9011130000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4008190011406	
Qty.	1 ST	