

PZ 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.5mm ² , 4mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	901250000
Típus	PZ 4
GTIN (EAN)	4008 190090920
Qty.	1 Darab

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méreték és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	425.6 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	mechanikus	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	4 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm ²	Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 12
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	4 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

többcsomagos zacskóban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/17,5X SW SV	Változat
Rendelési szám	9006590000	Érvég hüvely, Standard, 13 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332259	
Qty.	100 ST	
Típus	H1,5/19,5X SW SV	Változat
Rendelési szám	9006630000	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332266	
Qty.	100 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/24 XS SW	Változat
Rendelési szám	9202870000	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248517947	
Qty.	100 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

többcsomagos zacskóban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/17,5X BL SV	Változat
Rendelési szám	9006670000	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332273	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/21,5X BL SV	Változat
Rendelési szám	9006710000	Érvég hüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332280	
Qty.	100 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/24 XS BL	Változat
Rendelési szám	9202880000	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248517954	
Qty.	100 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
- 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm² méretű vezetékekhez (AWG 16 -6) ónozott vörösréz
- mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/19,5X GR SV	Változat
Rendelési szám	9006750000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190332297	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23X GE SV	Változat
Rendelési szám	9006790000	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332303	
Qty.	100 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12 OR SV	Változat
Rendelési szám	9028260000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190902025	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR SV	Változat
Rendelési szám	9026060000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190122201	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W SV	Változat
Rendelési szám	9019400000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190066024	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/16 OR SV	Változat
Rendelési szám	9028270000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190902049	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12 OR	Változat
Rendelési szám	0409500000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190090456	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/12D W	Változat
Rendelési szám	9019000000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190085728	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	0690700000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W	Változat
Rendelési szám	9019010000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 OR	Változat
Rendelési szám	9025870000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190025045	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16D W	Változat
Rendelési szám	9019020000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190047108	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18 OR	Változat
Rendelési szám	1076980000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248834631	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/18D W	Változat
Rendelési szám	1076990000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248834624	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csik, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005810000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190275877	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,5/14D W BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005860000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190275921	
Qty.	5000 ST	

Érvéghüvely-csik



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Változat
Rendelési szám	9004270000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W BD	Változat
Rendelési szám	9004280000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/14T W BD	Változat
Rendelési szám	9021930000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/12 W SV	Változat
Rendelési szám	9028280000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902216	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W SV	Változat
Rendelési szám	9026070000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190187163	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR SV	Változat
Rendelési szám	9019410000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190164096	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL SV	Változat
Rendelési szám	9021230000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190153106	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 W SV	Változat
Rendelési szám	9028290000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902056	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18 W SV	Változat
Rendelési szám	9028300000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902063	
Qty.	500 ST	

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/12 W	Változat
Rendelési szám	0409600000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190079826	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/12D GR	Változat
Rendelési szám	9019030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190127787	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/12T HBL	Változat
Rendelési szám	9021030000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190152901	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	0462900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR	Változat
Rendelési szám	9019040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 W	Változat
Rendelési szám	9025860000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190141967	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D GR	Változat
Rendelési szám	9019050000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190033002	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T HBL	Változat
Rendelési szám	9021050000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190096175	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/18 W	Változat
Rendelési szám	9025910000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190063702	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18D GR	Változat
Rendelési szám	9019060000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190049560	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18T HBL	Változat
Rendelési szám	9021060000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190071158	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL	Változat
Rendelési szám	9021040000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005820000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190275884	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005870000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190275938	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,75/14T BL BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005900000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190275969	
Qty.	5000 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD	Változat
Rendelési szám	9004290000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat
Rendelési szám	9004300000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL BD	Változat
Rendelési szám	9004310000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12 GE SV	Változat
Rendelési szám	9028310000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902070	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE SV	Változat
Rendelési szám	9026080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190026158	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,0/14D R SV	Változat
Rendelési szám	9019420000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190189099	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16 GE SV	Változat
Rendelési szám	9028320000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902087	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18 GE SV	Változat
Rendelési szám	9028340000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902100	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12 GE	Változat
Rendelési szám	0409700000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190152222	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/12D R	Változat
Rendelési szám	9019070000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190029074	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	0463000000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R	Változat
Rendelési szám	9019080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16 GE	Változat
Rendelési szám	9025950000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190037291	
Qty.	500 ST	

PZ 4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,0/16D R	Változat
Rendelési szám	9019100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190159986	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18 GE	Változat
Rendelési szám	9025930000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190101497	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18D R	Változat
Rendelési szám	9019110000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190174828	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csik, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005830000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190275891	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,0/14D R BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005880000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190275945	
Qty.	5000 ST	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD	Változat
Rendelési szám	9004320000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R BD	Változat
Rendelési szám	9004330000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190047498	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14T R BD	Változat
Rendelési szám	9021950000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190262747	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R SV	Változat
Rendelési szám	9026090000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190137168	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW SV	Változat
Rendelési szám	9019430000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190107420	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16 R SV	Változat
Rendelési szám	9028350000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190902117	
Qty.	500 ST	

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	0463100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW	Változat
Rendelési szám	9019120000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16 R	Változat
Rendelési szám	0635100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190141745	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D SW	Változat
Rendelési szám	9019130000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190023331	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/18D SW	Változat
Rendelési szám	9019140000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190046026	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/24 R	Változat
Rendelési szám	0565600000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190187071	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/24D SW	Változat
Rendelési szám	9019150000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190151676	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005840000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190275907	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005890000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190275952	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,5/14S GN BD GSP	Változat
Rendelési szám	9028370000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, zöld
GTIN (EAN)	4032248318537	
Qty.	5000 ST	

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD	Változat
Rendelési szám	9004340000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat
Rendelési szám	9004350000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190005474	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,5/14T SW BD	Változat
Rendelési szám	9021960000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190262389	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14S BL SV	Változat
Rendelési szám	9046230000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248298631	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15 BL SV	Változat
Rendelési szám	9026100000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190141141	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15T GR SV	Változat
Rendelési szám	9021240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190115302	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	9019160000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	

PZ 4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H2,5/15T GR	Változat
Rendelési szám	9021070000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190128944	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/19D BL	Változat
Rendelési szám	9019170000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190178024	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/19T GR	Változat
Rendelési szám	9021080000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190149345	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/25D BL	Változat
Rendelési szám	9019180000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190101145	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/25T GR	Változat
Rendelési szám	9021090000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190060916	
Qty.	500 ST	

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005850000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190275914	
Qty.	3000 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD GSP	Változat
Rendelési szám	9005910000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190275976	
Qty.	3000 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	9004360000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD	Változat
Rendelési szám	9004370000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qty.	500 ST	

Többszámú



- többszámú táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Változat
Rendelési szám	9026010000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qty.	250 ST	
Típus	H4,0/18T OR SV	Változat
Rendelési szám	9021250000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190159313	
Qty.	250 ST	

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	9019190000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/18T OR	Változat
Rendelési szám	9021100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20D GR	Változat
Rendelési szám	9019200000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20T OR	Változat
Rendelési szám	9021110000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/26D GR	Változat
Rendelési szám	9019210000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/26T OR	Változat
Rendelési szám	9021120000	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qty.	100 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14S W SV	Változat
Rendelési szám	9025700000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190144104	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S GE SV	Változat
Rendelési szám	9025710000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190031442	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14S R SV	Változat
Rendelési szám	9025720000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190072681	
Qty.	500 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16S OR	Változat
Rendelési szám	9202900000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248519026	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20DS GR	Változat
Rendelési szám	9203630000	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248565078	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/14S OR	Változat
Rendelési szám	9004560000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190286132	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14S W	Változat
Rendelési szám	9004590000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190862060	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 DS W	Változat
Rendelési szám	9202910000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248519019	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14DS GR	Változat
Rendelési szám	9028580000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248159475	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14S W	Változat
Rendelési szám	9025960000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190009878	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14TS HBL	Változat
Rendelési szám	9018550000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190207991	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/15S W	Változat
Rendelési szám	9204240000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 9 mm, Világoskék, fehér
GTIN (EAN)	4032248621545	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S GE	Változat
Rendelési szám	9025970000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190063733	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S R	Változat
Rendelési szám	9018560000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190207984	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/12S R	Változat
Rendelési szám	9025690000	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190059439	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,5/14S R	Változat
Rendelési szám	9025980000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080730	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14DS SW	Változat
Rendelési szám	9025240000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190085599	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/12DS BL	Változat
Rendelési szám	9028490000	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248049028	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/12TS GR	Változat
Rendelési szám	9036200000	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248067992	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14DS BL	Változat
Rendelési szám	1333100000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190160364	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14TS GR	Változat
Rendelési szám	9426770000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248160693	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/16 TS GR	Változat
Rendelési szám	9036210000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248068005	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/16DS BL	Változat
Rendelési szám	9036220000	Érvég hüvely, Standard, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248068012	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/14DS GR	Változat
Rendelési szám	9028520000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248049035	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/15TS OR	Változat
Rendelési szám	9036230000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248068029	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm² - 6,0 mm²

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)
 ózozott vörösréz
 mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/10	Változat
Rendelési szám	9004050000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190153052	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,5/6	Változat
Rendelési szám	0282600000	Érvég hüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190184025	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,75/10	Változat
Rendelési szám	0542500000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190037482	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,75/6	Változat
Rendelési szám	0282700000	Érvég hüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190019013	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,0/10	Változat
Rendelési szám	0282800000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190006662	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,0/6	Változat
Rendelési szám	0372600000	Érvég hüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190180263	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/10	Változat
Rendelési szám	0186500000	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190039592	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/12	Változat
Rendelési szám	9004060000	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190147938	
Qty.	1000 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,5/18	Változat
Rendelési szám	9004070000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190105761	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/7	Változat
Rendelési szám	0372700000	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190064525	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/10	Változat
Rendelési szám	9004080000	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190145446	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/12	Változat
Rendelési szám	0186100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190172954	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/18	Változat
Rendelési szám	9004090000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190147921	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/7	Változat
Rendelési szám	0373000000	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190173463	
Qty.	1000 ST	
Típus	H4,0/12	Változat
Rendelési szám	0244100000	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190179830	
Qty.	1000 ST	
Típus	H4,0/15	Változat
Rendelési szám	9004100000	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190119003	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/18	Változat
Rendelési szám	9004110000	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190148348	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/9	Változat
Rendelési szám	0373100000	Érvéghüvely, Standard, 9 mm, 9 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190164669	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,14-0,75QMM	Változat
Rendelési szám	9025410000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM	Változat
Rendelési szám	9025900000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	9025430000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM	Változat
Rendelési szám	9025920000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Változat
Rendelési szám	9025400000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qty.	1 ST	

Iker-érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Változat
Rendelési szám	9025390000	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Qty.	1 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR SV	Változat
Rendelési szám	9004440000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190198473	
Qty.	500 ST	

Típus	H0,5/14D ZH W SV	Változat
Rendelési szám	9004780000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190188481	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037200000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,5/14D ZH W	Változat
Rendelési szám	9037380000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492861	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037210000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492687	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16D ZH W	Változat
Rendelési szám	9037390000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492878	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18 ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037220000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492694	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18D ZH W	Változat
Rendelési szám	9037400000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492892	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W SV	Változat
Rendelési szám	9018510000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190019914	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9018520000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190097998	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/15T ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	9018570000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190272630	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/16 ZH W SV	Változat
Rendelési szám	9004900000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190482671	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9004770000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190038816	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T ZH HBL SV	Változat
Rendelési szám	9005140000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190482725	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W	Változat
Rendelési szám	9037230000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190853976	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037410000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190492984	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9037610000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493233	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 ZH W	Változat
Rendelési szám	9037240000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492717	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037420000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190492991	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/16T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9037620000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493264	
Qty.	500 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
 Anyag: E-Cu, horganyzott
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/19DS ZH GR	Változat
Rendelési szám	9202830000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248515776	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/19S ZH W	Változat
Rendelési szám	9202820000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248515769	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/19TS ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9202840000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4032248515783	
Qty.	500 ST	

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
 - Weidmüller-színkód
 - DIN-színkód
 - más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/24 ZH W	Változat
Rendelési szám	9037250000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492724	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H0,75/24D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037430000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493004	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/24T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	9037630000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493271	
Qty.	500 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9018530000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190066925	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15D ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9018540000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190188832	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15S ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9018650000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248011407	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19 ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9004910000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190482688	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19D ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9004760000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190160951	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037260000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037440000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493011	
Qty.	500 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
 Anyag: E-Cu, horganyzott
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15S ZH GE	Változat
Rendelési szám	9018690000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248017720	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19 ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037270000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492748	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037450000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493028	
Qty.	500 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
 Anyag: E-Cu, horganyzott
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/22DS R ZH	Változat
Rendelési szám	9036330000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 21 mm, 14 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248338566	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/25 ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037280000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492755	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/25D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037460000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493035	
Qty.	500 ST	

Többszámú



- többszámú zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9004410000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190009397	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	9004420000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190167455	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20 ZH R SV	Változat
Rendelési szám	9004920000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190482695	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H1,5/20D SW ZH SV	Változat
Rendelési szám	9004750000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190055431	
Qty.	500 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R	Változat
Rendelési szám	9037290000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492762	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037470000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493042	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20 ZH R	Változat
Rendelési szám	9037300000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492779	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20D ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037480000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493059	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/26 ZH R	Változat
Rendelési szám	9037310000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492786	
Qty.	100 ST	
Típus	H1,5/26D ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037490000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493066	
Qty.	100 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	9004430000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190099367	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/19T ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9018580000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190272647	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/21 ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9005150000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190482732	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/21D ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	9004740000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190031923	
Qty.	250 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037500000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493073	
Qty.	500 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	H2,5/19T ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037640000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493325	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/21D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037510000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493080	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/21T ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037650000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493356	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/27D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037520000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493097	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/27T ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037660000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493387	
Qty.	100 ST	

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22T ZH OR SV	Változat
Rendelési szám	9018590000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190272654	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/22D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	9004730000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190161811	
Qty.	100 ST	

PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037530000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493103	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/22T ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037670000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190493431	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/28D ZH GR	Változat
Rendelési szám	9037540000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493110	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/28T ZH OR	Változat
Rendelési szám	9037680000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190493479	
Qty.	100 ST	

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ 4	Változat
Rendelési szám	9012540000	
GTIN (EAN)	4008190106454	
Qty.	1 ST	

Accessories

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	9202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	