

**PZ 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9012600000</a>
Típus	PZ 16
GTIN (EAN)	4008 190035440
Qty.	1 Darab

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	429.8 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	(2)Crimping tool	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	------------------	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés


Hajtás	mechanikus	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	16 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10	Krimpelési tartomány, max.	16 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
  - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23X GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006790000</a>	Érvég hüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332303	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 10 mm<sup>2</sup>

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0534200000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190033460	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/22D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019240000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190075385	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/22T BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021150000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190086886	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/28 EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0565800000</a>	Érvég hüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190138646	
Qty.	100 ST	

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	H10,0/28D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019250000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190041410	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/28T BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190041915	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/22 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0565900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022181	
Qty.	100 ST	
Típus	H16,0/22D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019260000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190125806	
Qty.	100 ST	
Típus	H16,0/22T W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021170000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190151478	
Qty.	100 ST	
Típus	H16,0/28 GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0566000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190165406	
Qty.	100 ST	
Típus	H16,0/28D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190100773	
Qty.	100 ST	

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	H16,0/28T W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021180000</a>	Érvéghüvely, Standard, 21 mm, 18 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190151980	
Qty.	100 ST	

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0533500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/20D GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0565700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26D GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26T GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021140000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qty.	100 ST	

## Accessories

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)  
 ózozott vörösréz  
 mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004120000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190104795	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0191900000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190026851	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0124700000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190003807	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004130000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190143626	
Qty.	500 ST	

Névleges vezeték-keresztmetszet 10,0 mm<sup>2</sup> - 185,0 mm<sup>2</sup>

10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
 vezetékekhez  
 ózozott vörösréz  
 mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0282900000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190075972	
Qty.	500 ST	

## PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	H10,0/15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0124800000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190037475	
Qty.	500 ST	
Típus	H10,0/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0379300000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190156091	
Qty.	500 ST	
Típus	H16,0/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0492500000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190114190	
Qty.	500 ST	
Típus	H16,0/15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0124300000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190162993	
Qty.	500 ST	
Típus	H16,0/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0375200000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190077105	
Qty.	100 ST	
Típus	H16,0/25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004150000</a>	Érvég hüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190037253	
Qty.	100 ST	
Típus	H16,0/32	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004160000</a>	Érvég hüvely, Standard, 32 mm, 32 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190084004	
Qty.	100 ST	

## Műanyag galléros érvég hüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvég hüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025920000</a>	Érvég hüvely készlet, Doboz, Színkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Qty.	1 ST	

Creation date 22.01.2026 05:37:35 MEZ

Catalogue status / Drawings

## PZ 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025400000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZPAAR PZ 16E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190114831	
Qty.	1 ST	

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnit az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	