

**HTF SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok SUB-D érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp
Rendelési szám	<a href="#">9013260000</a>
Típus	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008 190056896
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	440.98 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszámok SUB-D érintkezőkhöz, AWG 28-20	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	----------------------------------------------------	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	0.75 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	FoderBcrimp
-------------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	SUB-D	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 28		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

