

**PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">9013600000</a>
Típus	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	674.78 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	16 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker érvéghüvelyek	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10	Krimpelési tartomány, max.	16 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Felhasználási példa**



## Tartozékok

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004930000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004720000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005160000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qty.	100 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037320000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23D ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037550000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qty.	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H6,0/23T ZH GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037690000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29 ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037330000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29D ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037560000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29T ZH GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037700000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qty.	100 ST	

## Többszámú



- többszámú zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24 ZH EB SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004940000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190482718	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/26D R ZH SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004710000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248044221	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/26T ZH BR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005170000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190482756	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24 ZH EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037340000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190492816	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/24D ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037570000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493141	
Qty.	100 ST	

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24DS ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018880000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248105830	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24T ZH BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037710000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190493516	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30 ZH EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037350000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190492823	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30D ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037580000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 23 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493158	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30T ZH BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037720000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 23 mm, 18 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190493530	
Qty.	100 ST	

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24S ZH EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018860000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4032248105816	
Qty.	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H10,0/30DS ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018890000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248105847	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30S ZH EB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018870000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4032248105823	
Qty.	100 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/29 ZH GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037360000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190492830	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/29D ZH BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037590000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493165	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/29T ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037730000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190493554	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/38 ZH GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037370000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190492847	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/38D ZH BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037600000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493196	
Qty.	50 ST	

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H16,0/38T ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037740000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190493561	
Qty.	50 ST	

## Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ ZH 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qty.	1 ST	

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	