



Krimpelő szerszámok érvég hüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvég hüvelyekhez, 6mm ² , 16mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	9013600000
Típus	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	674.78 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	16 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	6 mm ²
Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker érvéghüvelyek	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 6
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 10	Krimpelési tartomány, max.	16 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Felhasználási példa



Tartozékok

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	9004930000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	9004720000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Változat
Rendelési szám	9005160000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qty.	100 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037320000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23D ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037550000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qty.	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H6,0/23T ZH GN	Változat
Rendelési szám	9037690000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29 ZH SW	Változat
Rendelési szám	9037330000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29D ZH GE	Változat
Rendelési szám	9037560000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29T ZH GN	Változat
Rendelési szám	9037700000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qty.	100 ST	

Többszámú



- többszámú zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24 ZH EB SV	Változat
Rendelési szám	9004940000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190482718	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/26D R ZH SV	Változat
Rendelési szám	9004710000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248044221	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/26T ZH BR SV	Változat
Rendelési szám	9005170000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190482756	
Qty.	100 ST	

Tartozékok

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban


- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24 ZH EB	Változat	
Rendelési szám	9037340000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű	
GTIN (EAN)	4008190492816		
Qty.	100 ST		
Típus	H10,0/24D ZH R	Változat	
Rendelési szám	9037570000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, piros	
GTIN (EAN)	4008190493141		
Qty.	100 ST		

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban


- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)
 Anyag: E-Cu, horganyzott
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24DS ZH R	Változat	
Rendelési szám	9018880000	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 17 mm, 12 mm, piros	
GTIN (EAN)	4032248105830		
Qty.	100 ST		

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24T ZH BR	Változat
Rendelési szám	9037710000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190493516	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30 ZH EB	Változat
Rendelési szám	9037350000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190492823	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30D ZH R	Változat
Rendelési szám	9037580000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493158	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30T ZH BR	Változat
Rendelési szám	9037720000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190493530	
Qty.	100 ST	

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
 - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
Anyag: E-Cu, horganyzott
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/24S ZH EB	Változat
Rendelési szám	9018860000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 17 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4032248105816	
Qty.	100 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H10,0/30DS ZH R	Változat
Rendelési szám	9018890000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248105847	
Qty.	100 ST	
Típus	H10,0/30S ZH EB	Változat
Rendelési szám	9018870000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4032248105823	
Qty.	100 ST	

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/29 ZH GN	Változat
Rendelési szám	9037360000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190492830	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/29D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037590000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493165	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/29T ZH W	Változat
Rendelési szám	9037730000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 16 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190493554	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/38 ZH GN	Változat
Rendelési szám	9037370000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190492847	
Qty.	50 ST	
Típus	H16,0/38D ZH BL	Változat
Rendelési szám	9037600000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493196	
Qty.	50 ST	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	H16,0/38T ZH W	Változat
Rendelési szám	9037740000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190493561	
Qty.	50 ST	

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ ZH 16	Változat
Rendelési szám	9054580000	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qty.	1 ST	

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	9202810000	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	