

CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.14mm ² , 4mm ² , W-krimp |
| Rendelési szám | 9013690000 |
| Típus | CTX CM 1.6/2.5 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4032248326419 |
| Qty. | 1 Darab |

CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9.8425 inch |
| Nettó tömeg | 750 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--|----------|---------------------------------------|
| Árucikk leírása | Krimpelő szerszám HD, HE és ConCept M10/M5 érintkezőkhöz, 0,14 – 4 mm ² | Változat | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül |
|-----------------|--|----------|---------------------------------------|

Szerszámjellemzők - krimpelés


| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 4 mm ² | Krimpelési típus/profil | W-krimp |
| 5. krimpelő profil | 4 mm ² | | |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Érintkező típusa | Kapcsolt érintkezők | Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 12 |
| Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 26 | Krimpelési tartomány, max. | 4 mm ² |
| Krimpelési tartomány, min. | 0.14 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |



CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok kapcsolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioladási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | ERTE ES CTX CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 9054880000 | |
| GTIN (EAN) | 4032248145133 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | ERTE LC CTX CM 1.6/2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1246770000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118034974 | |
| Qty. | 1 ST | |