

**HTN 21 AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">901410000</a>
Típus	HTN 21 AN
GTIN (EAN)	4008190335731
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	423.98 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz, 0,5 – 6 mm <sup>2</sup> , végütközővel	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

