

**HTF DFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelőszerszámok esztergált/sajtolt érintkezőkhöz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-krimp
Rendelési szám	<a href="#">901414000</a>
Típus	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Szélesség	205 mm	Szélesség (coll)	8.0709 inch
Nettó tömeg	442 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszámok Weidmüller DFF érintkezőkhöz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	--

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.22 mm <sup>2</sup>
Krimpelési típus/profil	B-krimp		

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Weidmüller DFF	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 24	Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.22 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

