

**PZ 6 ROTO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">9014350000</a>
Típus	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008 190406615
Qty.	1 Darab

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	423.66 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	mechanikus	Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm <sup>2</sup>
Érvég hüvelyek keresztmetszete, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26	Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Névl. vezeték-keresztmetszet 0,14 mm<sup>2</sup>

0.14 mm<sup>2</sup>

- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,14/10 GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005180000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190859909	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,14/10T BR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028250000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190902018	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,14/12 GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190902001	
Qty.	500 ST	

## Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10 HBL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190138288	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10T GE	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9021010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	
GTIN (EAN)	4008190109103		
Qty.	500 ST		

## Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10T GE SV	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9021210000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	
GTIN (EAN)	4008190045555		
Qty.	500 ST		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/10 HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025740000</a>	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190092054	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,25/12 HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025760000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190010027	
Qty.	500 ST	

## Többszámú

- Weidmüller-színkód
- többszámú zacskóban (5 x 100 db)



## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12 HBL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025780000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190053239	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12T GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021020000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190184230	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többtáskás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12T GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021220000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190153786	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,34/10 TK SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026030000</a>	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190177171	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025770000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190067960	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025790000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4008190121174	
Qty.	500 ST	

## többcsomagos zacskóban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/17,5X SW SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006590000</a>	Érvég hüvely, Standard, 13 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332259	
Qty.	100 ST	
Típus	H1,5/19,5X SW SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006630000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190332266	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- töbcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/24 XS SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202870000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248517947	
Qty.	100 ST	

### töbcsomagos zacskóban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/17,5X BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006670000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332273	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/21,5X BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006710000</a>	Érvég hüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332280	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/24 XS BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202880000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248517954	
Qty.	100 ST	

## többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
  - 105 °C-ig hőálló
- 1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)  
 ózozott vörösréz  
 mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/19,5X GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006750000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190332297	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23X GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006790000</a>	Érvég hüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332303	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/10 TK	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9025750000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz	
GTIN (EAN)	4008190105365		
Qty.	500 ST		

### Érvéghüvely-csík, tekercsben



- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK BD GSP	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">9004390000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	
GTIN (EAN)	4008190881016		
Qty.	5000 ST		

### Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12 OR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028260000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190902025	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190122201	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019400000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190066024	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 OR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190902049	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/12 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0409500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190090456	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/12D W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190085728	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0690700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190015770	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,5/14D W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025870000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190025045	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16D W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019020000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190047108	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1076980000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248834631	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18D W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1076990000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248834624	
Qty.	500 ST	

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005810000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190275877	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,5/14D W BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005860000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190275921	
Qty.	5000 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190162627	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14T W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021930000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190262402	
Qty.	500 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/12 W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902216	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190187163	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/14D GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019410000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190164096	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190153106	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028290000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902056	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18 W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190902063	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/12 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0409600000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190079826	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/12D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019030000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190127787	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/12T HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021030000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190152901	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0462900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190033248	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/14D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019040000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025860000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190141967	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190033002	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190096175	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18 W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190063702	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190049560	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/18T HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190071158	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021040000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190083168	
Qty.	500 ST	

## Érvéghüvely-csik, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005820000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190275884	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005870000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190275938	
Qty.	5000 ST	
Típus	H0,75/14T BL BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190275969	
Qty.	5000 ST	

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004290000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D GR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190154837	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T HBL BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004310000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190179298	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12 GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028310000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902070	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190026158	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019420000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190189099	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16 GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028320000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902087	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18 GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028340000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190902100	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0409700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190152222	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/12D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190029074	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190024697	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025950000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190037291	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/16D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190159986	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18 GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025930000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190101497	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/18D R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190174828	
Qty.	500 ST	

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005830000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190275891	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,0/14D R BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005880000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190275945	
Qty.	5000 ST	

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004320000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14D R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004330000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190047498	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14T R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021950000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190262747	
Qty.	500 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190137168	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019430000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190107420	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16 R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028350000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190902117	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0463100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190065089	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0635100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190141745	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190023331	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,5/18D SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019140000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190046026	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/24 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0565600000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190187071	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/24D SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019150000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190151676	
Qty.	500 ST	

## Érvéghüvely-csik, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005840000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190275907	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005890000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190275952	
Qty.	5000 ST	
Típus	H1,5/14S GN BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028370000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, zöld
GTIN (EAN)	4032248318537	
Qty.	5000 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004340000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14D SW BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004350000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190005474	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14T SW BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021960000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190262389	
Qty.	500 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14S BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9046230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248298631	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15 BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190141141	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

Típus	H2,5/15T GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190115302	
Qty.	500 ST	

### Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/15T GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190128944	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/19D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019170000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190178024	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/19T GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190149345	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/25D BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019180000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190101145	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/25T GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190060916	
Qty.	500 ST	


## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005850000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190275914	
Qty.	3000 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD GSP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190275976	
Qty.	3000 ST	

### Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004360000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14T GR BD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004370000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190052508	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Többsomagos



- többsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9026010000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190117382	
Qty.	250 ST	
Típus	H4,0/18T OR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021250000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190159313	
Qty.	250 ST	

### Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

### Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019190000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/18T OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021100000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190061708	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/20D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019200000</a>	Érvég hüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190126575	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H4,0/20T OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190035754	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/26D GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019210000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190002336	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/26T OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190092825	
Qty.	100 ST	

## Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20T GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190111731	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/20 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0533500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190183905	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/20D GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190151607	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0565700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190026837	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/26D GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9019230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190072117	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H6,0/26T GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9021140000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190022501	
Qty.	100 ST	

## Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5– 10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
 Anyag: E-Cu, horganyzott  
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14S W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190144104	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025710000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190031442	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14S R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025720000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190072681	
Qty.	500 ST	

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16S OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9020900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248519026	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H4,0/20DS GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9203630000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248565078	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,34/11 S TK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9204090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Türkiz
GTIN (EAN)	4032248593026	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14S OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004560000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190286132	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14S W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004590000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190862060	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 DS W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248519019	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14DS GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028580000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248159475	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14S W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025960000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190009878	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14TS HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018550000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190207991	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/15S W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9204240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 9 mm, Világoskék, fehér
GTIN (EAN)	4032248621545	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/14S GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025970000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190063733	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,0/14S R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018560000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190207984	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/12S R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025690000</a>	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190059439	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14S R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025980000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190080730	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/14DS SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025240000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190085599	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/12DS BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028490000</a>	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248049028	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/12TS GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9036200000</a>	Érvég hüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248067992	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14DS BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1333100000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190160364	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/14TS GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9426770000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248160693	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/16 TS GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9036210000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248068005	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/16DS BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9036220000</a>	Érvég hüvely, Standard, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248068012	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H4,0/14DS GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9028520000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248049035	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/15TS OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9036230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248068029	
Qty.	500 ST	

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)  
 ónozott vörösréz  
 mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190068134	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,5/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190153052	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,5/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0282600000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190184025	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,75/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0542500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190037482	
Qty.	1000 ST	
Típus	H0,75/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0282700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190019013	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,0/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0282800000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190006662	
Qty.	1000 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,0/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0372600000</a>	Érvég hüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190180263	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0186500000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190039592	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004060000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190147938	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004070000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190105761	
Qty.	1000 ST	
Típus	H1,5/7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0372700000</a>	Érvég hüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190064525	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004080000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190145446	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0186100000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190172954	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004090000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190147921	
Qty.	1000 ST	
Típus	H2,5/7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0373000000</a>	Érvég hüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190173463	
Qty.	1000 ST	
Típus	H4,0/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0244100000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190179830	
Qty.	1000 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H4,0/15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004100000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190119003	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004110000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190148348	
Qty.	500 ST	
Típus	H4,0/9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0373100000</a>	Érvég hüvely, Standard, 9 mm, 9 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190164669	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004120000</a>	Érvég hüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190104795	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/12	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0191900000</a>	Érvég hüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190026851	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0124700000</a>	Érvég hüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190003807	
Qty.	500 ST	
Típus	H6,0/18	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004130000</a>	Érvég hüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
GTIN (EAN)	4008190143626	
Qty.	500 ST	

## Műanyag galléros érvég hüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvég hüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 0,14-0,75QMM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025410000</a>	Érvég hüvely készlet, Doboz, Színkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Qty.	1 ST	

A létrehozás dátuma 11.03.2026 05:33:46 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025900000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025430000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025920000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Qty.	1 ST	
Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025400000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Qty.	1 ST	

## Iker-érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal

## Általános rendelési adatok

Típus	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9025390000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Qty.	1 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004440000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190198473	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D ZH W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004780000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190188481	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037200000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/14D ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037380000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492861	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16 ZH OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037210000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492687	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/16D ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037390000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492878	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,5/18 ZH OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037220000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190492694	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,5/18D ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037400000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492892	
Qty.	500 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018510000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190019914	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018520000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190097998	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/15T ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018570000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190272630	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 ZH W SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004900000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190482671	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004770000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190038816	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T ZH HBL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005140000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190482725	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm<sup>2</sup> (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037230000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190853976	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14D ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037410000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190492984	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/14T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037610000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493233	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16 ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037240000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492717	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16D ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037420000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190492991	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/16T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037620000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493264	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/19DS ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202830000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248515776	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/19S ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202820000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248515769	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/19TS ZH HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202840000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4032248515783	
Qty.	500 ST	

## ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm<sup>2</sup> (2 db AWG 18)
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
  - Weidmüller-színkód
  - DIN-színkód
  - más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/24 ZH W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037250000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190492724	
Qty.	500 ST	
Típus	H0,75/24D ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037430000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493004	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/24T ZH HBL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037630000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék
GTIN (EAN)	4008190493271	
Qty.	500 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018530000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190066925	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15D ZH R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018540000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190188832	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15S ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018650000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248011407	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19 ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004910000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190482688	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19D ZH R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004760000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190160951	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037260000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/15D ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037440000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493011	
Qty.	500 ST	

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
 Anyag: E-Cu, horganyzott  
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15S ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018690000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 12 mm, 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248017720	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19 ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037270000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 16 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492748	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/19D ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037450000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 16 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493028	
Qty.	500 ST	

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 20 -7)  
 Anyag: E-Cu, horganyzott  
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/22DS R ZH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9036330000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 21 mm, 14 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248338566	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/25 ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037280000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492755	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,0/25D ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037460000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190493035	
Qty.	500 ST	

## Többszámú



- többszámú zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004410000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190009397	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004420000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190167455	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20 ZH R SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004920000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190482695	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,5/20D SW ZH SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004750000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190055431	
Qty.	500 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037290000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492762	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/16D ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037470000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493042	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20 ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037300000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492779	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/20D ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037480000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493059	
Qty.	500 ST	
Típus	H1,5/26 ZH R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037310000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190492786	
Qty.	100 ST	
Típus	H1,5/26D ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037490000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190493066	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004430000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190099367	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/19T ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018580000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190272647	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/21 ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005150000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190482732	
Qty.	250 ST	
Típus	H2,5/21D ZH BL SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004740000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190031923	
Qty.	250 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037500000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493073	
Qty.	500 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H2,5/19T ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037640000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493325	
Qty.	500 ST	
Típus	H2,5/21D ZH BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037510000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493080	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/21T ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037650000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493356	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/27D ZH BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037520000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 21 mm, 18 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190493097	
Qty.	100 ST	
Típus	H2,5/27T ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037660000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493387	
Qty.	100 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22T ZH OR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9018590000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190272654	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/22D ZH GR SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004730000</a>	Érvég hüvely, Iker-érvég hüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190161811	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22D ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037530000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493103	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/22T ZH OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037670000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190493431	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/28D ZH GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037540000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190493110	
Qty.	100 ST	
Típus	H4,0/28T ZH OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037680000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4008190493479	
Qty.	100 ST	

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004930000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190482701	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9004720000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190962210	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9005160000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190482749	
Qty.	100 ST	

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037320000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492793	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23D ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037550000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493127	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/23T ZH GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037690000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493486	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29 ZH SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037330000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190492809	
Qty.	100 ST	
Típus	H6,0/29D ZH GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037560000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190493134	
Qty.	100 ST	

## PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H6,0/29T ZH GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9037700000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190493509	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ 6 ROTO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9014480000</a>	6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4008190877385	
Qty.	1 ST	

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok


Típus	ERTE GRIFFE PZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 ST	

**PZ 6 ROTO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Qty.	1 ST	