

**HTI 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz  
kábelcsatlakozókhoz, kivezető csatlakozókhoz, párhuzamos és soros  
csatlakozókhoz, dugaszoló csatlakozókhoz

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

**Általános rendelési adatok**

Változat	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsatlakozókhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">9014400000</a>
Típus	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Qty.	1 Darab

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méreték és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	440.68 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Krimpelési típus/profil	Kettős krimpelés	
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	21 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG
	A krimpelőállomás színe	Piros
	Krimpelőállomás száma	2
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG
	A krimpelőállomás színe	Kék

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 14
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21	Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Nem alkalmas tömör vezetékhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Drawings**



## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kábelsarus csatlakozó



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

## Általános rendelési adatok

Típus	FSKI/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491790000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301540	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/0,5-1,0/488	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491810000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301380	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/0,5-1,0/638	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491820000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301670	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/1,5-2,5/488	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491850000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301687	
Qty.	100 ST	
Típus	FSKI/1,5-2,5/638	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491830000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301830	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 1,5M638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200580000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410422	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5M638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200590000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4032248410439	
Qty.	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kábelsaru-hüvelyek



Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F288 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200520000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 1,5F488 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200530000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410378	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 1,5F638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200540000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410385	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5F488 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200550000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4032248410392	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5F638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200560000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4032248410408	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 6F638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200570000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,sárga
GTIN (EAN)	4032248410415	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/285	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491620000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301526	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/288	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491630000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> ,sárga
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qty.	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	VFSKHI/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491650000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/485	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491660000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301410	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/488	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491670000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301502	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/638	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491680000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301618	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/285	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491640000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301557	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/285	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491730000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301700	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/288	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491740000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/485	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491690000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301717	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/488	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491710000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301663	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/638	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491720000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301564	
Qty.	100 ST	

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kábelsaru-hüvelyek elágazással



Szigetelt csúszósaru-hüvely elágazással, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5T638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200610000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410453	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5T638 R	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200620000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4032248410460	
Qty.	100 ST	

## Kábelsaru-hüvelyek, teljesen szigetelt



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F638 RF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200640000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4032248410484	
Qty.	100 ST	
Típus	LIF 2,5F638 RF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9200650000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4032248410491	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/285	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491860000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301915	
Qty.	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	VFSKHV/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491870000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/485	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491880000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301748	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/488	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491890000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301786	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/0,5-1,0/638	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491910000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,piros
GTIN (EAN)	4050118301847	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/485	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491920000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301694	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/488	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491930000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301762	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHV/1,5-2,5/638	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1491940000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,kék
GTIN (EAN)	4050118301922	
Qty.	100 ST	

## Krimpelhető kábelsaruk



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

## Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M10/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492130000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
Qty.	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KQI-M10/-2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492340000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M12/-2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492350000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302059	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M2,5/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492150000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M2/-0,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492090000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301892	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M2/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492140000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302127	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3,5/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492180000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302080	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3,5/-2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492270000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302134	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3/-0,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492100000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302011	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492170000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302035	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M3/-2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492250000</a>	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302073	
Qty.	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KQI-M4/-0,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492110000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302103	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492200000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302301	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/-2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492290000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302172	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/S/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492190000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302165	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M4/S/-2,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492280000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302141	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/-0,5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492120000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302042	
Qty.	100 ST	
Típus	KQI-M5/-1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492220000</a>	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302110	
Qty.	100 ST	

## Tartozékok/cserealkatrészek



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhöz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

**HTI 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	ERTE ES HTI 15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1246370000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118034462	
Qty.	1 ST	