


ERTE ES PZ 6 ROTO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	6mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9014480000
Típus	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008 1908 77385
Qty.	1 Darab

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0.5906 inch
Magasság	39 mm	Magasság (coll)	1.5354 inch
Szélesség	23 mm	Szélesség (coll)	0.9055 inch
Nettó tömeg	33.64 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	10
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		